

**Varčno pakiranje CCGT rezalne obračalne ploščice glajenje, HU7315-1, 30 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3800 060204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260052 HU7315-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Globina reza a_p	0,05 - 0,5 mm
število kosov	30
Prevleka	neprevlečeni
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060204
Glavna uporaba	N
Globina reza $a_{p\max}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Zvrst	HU7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna ploščica
za zarezovalno struženje**Uporabniški podatki**

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3800 060204