



## Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M36



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086472 M36
GTIN	2050001757937
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

#### Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

**SF 4:1 = varnostni faktor 4.**

### Tehnični opis

Celotna višina F	128 mm
Masa	2,15 kg
Ø naležne zveze C	75 mm
Zunanji Ø obroča B	126 mm
Dolžina navoja matice E	26 mm
Ø navoja	M36

## Podatkovni list

Notranji $\varnothing$ obroča A	70 mm
Dolžina navoja	54 mm
Mera D	28 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	16 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom