



WNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HBT130, Velikost: 060404



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3983 060404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	251938 HBT130
Globina reza $a_{p \min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p \max}$	2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404
Podajanje f	0,15 - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3983 060404