


CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50 kosov, HBT130, Velikost: 060204

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2618 060204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Vsebina	260084 HBT130
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
število kosov	50
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Radij rezila	0,4 mm

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2618 060204