


CCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50 kosov, HBT130, Velikost: 09T304

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2618 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Globina reza a_p	0,1 - 1 mm
Vsebina	260086 HBT130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T304
Prevleka	TiCN
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 220 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	3,25 mm
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Podatkovni list

Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2618 09T304