

Garant

DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7130-1, Velikost: 110404



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2921 110404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	50
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Vsebina	250652 HB7120-1
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm

Podatkovni list

Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7130-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2921 110404