

Garant**RCMX obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7020-2,
Velikost: 1003****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2825 1003
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	RC.X 1003
Globina reza $a_{p\ min}$	0,5 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 350 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	30
Vsebina	260640 HB7020-2
Zvrst	HB7020-2

Podatkovni list

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2825 1003