

Garant**VB.T 160404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261232 HB7020 |
| GTIN | 4045197699800 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

VB.T 160404 HB7020 Zvrst: HB7020
Lomilec odrezkov: SM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Lomilec odrezkov | SM |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Glavna uporaba | P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 120 - 350 m/min |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Globina reza a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Zvrst | HB7020 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |