

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 110404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2923 110404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	prevlečeni
Vsebina	250652 HB7140-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
število kosov	50
Glavna uporaba	M
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2923 110404