

Garant**DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 110408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2923 110408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Vsebina	250654 HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

število kosov	50
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2923 110408