

Garant**DNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7120-1,
Velikost: 110404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2924 110404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vsebina	250752 HB7120-1
Glavna uporaba	M
Toleranca	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Podatkovni list

število kosov	30
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2924 110404