

Garant**DCGT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HU7315-1, Velikost: 070202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3808 070202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Glavna uporaba	N
Vsebina	260351 HU7315-1
Prevleka	neprevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 mm/min
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3808 070202