

Garant**DCGT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HU7315-1, Velikost: 070204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3808 070204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	N
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070204
Globina reza a_p	0,05 - 0,6 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\min}$	0,05 mm
Podajanje f	0,03 - 0,1 mm/v
Vsebina	260353 HU7315-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 600 mm/min
Globina reza $a_{p\max}$	0,2 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7315-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3808 070204