

Garant**DCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7310,
Velikost: 070202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3815 070202
GTIN	4067263098058
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	260449 HB7310
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Rezalni material	HM
število kosov	30
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HB7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3815 070202