

Garant**RCG. Obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU730-1,
Velikost: 0602****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3819 0602
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	RCGT 0602
Prevleka	neprevlečeni
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,5 mm
Vsebina	260620 HU7310-1
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HU730-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3819 0602