

Garant**VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 110301****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3827 110301
GTIN	4067263098379
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,05 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	neprevlečeni
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110301
Globina reza $a_{p\max}$	1,75 mm
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,1 mm
Vsebina	261220 HU7310
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3827 110301