

Garant**VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 110302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3827 110302
GTIN	4067263098393
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	neprevlečeni
Radij rezila	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110302
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	N
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Vsebina	261222 HU7310
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,15 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3827 110302