

Garant**VBGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7310,
Velikost: 110302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3828 110302
GTIN	4069515046480
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	261222 HB7310
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
število kosov	30
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110302
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G

Podatkovni list

Zvrst	HB7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3828 110302