

Garant**KNUX obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7130-2,
Velikost: 160405R****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2937 160405R
GTIN	4067263094487
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
število kosov	50
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Globina reza $a_{p\ min}$	0,35 mm
Radij rezila	0,5 mm
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p\ maks}$	4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vsebina	251030 HB7130-2

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2937 160405R