

Garant**SNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2941 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rezalni material	HM
Vsebina	251142 HB7120-1
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
število kosov	50
Globina reza $a_{p\ maks}$	4:25 mm
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	8

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2941 120404