

Garant**SNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7130-2,
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2945 120404
GTIN	4067263094630
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_{p\max}$	4:25 mm
Prevleka	prevlečeni
Vsebina	251222 HB7130-2
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni material	HM
število kosov	30
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2945 120404