

Garant**TCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7035-2,
Velikost: 110204****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2847 110204
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,75 mm
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110204
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 290 mm/min
Podajanje f	0,08 - 0,3 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fini obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	260982 HB7035-2
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2847 110204