

Garant**SNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2949 120404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Prevleka	prevlečeni
Vsebina	251222 HB7140-2
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\max}$	4:25 mm
Radij rezila	0,4 mm
število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Podatkovni list

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2949 120404