

Garant**SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 09T304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3533 09T304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
število kosov	50
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vsebina	260742 HB7140-2
Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min

Podatkovni list

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T304
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3533 09T304