

Garant**SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 09T308****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3533 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Vsebina	260744 HB7140-2
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Prevleka	prevlečeni

Podatkovni list

število kosov	50
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,25 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3533 09T308