

Garant**TNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7120-1, Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2952 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Vsebina	251432 HB7120-1
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2952 160404