

Garant**VCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7310,
Velikost: 110302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3838 110302
GTIN	4067263098683
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160408
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	N
Vsebina	261453 HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HB7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3838 110302