

Garant

VNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7120-1, Velikost: 160408



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2964 160408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\ maks}$	2.5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Vsebina	251734 HB7120-1
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2964 160408