



Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HBT020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3904 120408
GTIN	4067263092735
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Vsebina	250218 HBT020
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PR

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3904 120408