

**Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3904 160608
GTIN	4067263092773
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	5,5 mm
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Prevleka	TiCN
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Vsebina	250220 HBT020
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PR

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3904 160608
