



CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50-delna, HBT020, Velikost: 120408

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3905 120408
GTIN	4067263092742
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza $a_{p\max}$	4,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vsebina	250218 HBT020
Prevleka	TiCN
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PR

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3905 120408
