

**Varčno pakiranje DNMG rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3906 110404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vsebina	250666 HBT020
Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 mm/min
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PF

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3906 110404