



Varčno pakiranje DNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 30 kosov HBT020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3908 110404
GTIN	4067263092919
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Prevleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	250780 HBT020
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
število kosov	30
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3908 110404