

**Varčno pakiranje DNMG rezalna obračalna ploščica groba obdelava 50 kosov HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3909 150604
GTIN	4067263092964
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Vsebina	250783 HBT020
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 mm/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	3,75 mm
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3909 150604