

Garant**TCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7120-1, Velikost: 110202****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3543 110202
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Vsebina	260950 HB7120-1
Radij rezila	0,2 mm
število kosov	50
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Globina reza $a_{p\max}$	2,75 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3543 110202