

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2857 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
Vsebina	261152 HB7035-2
število kosov	50
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Globina reza $a_{p\max}$	2,5 mm

Podatkovni list

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2857 160404