

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7120-1, Velikost: 110302****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3552 110302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110302
Globina reza $a_{p\min}$	0,15 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\max}$	1,75 mm
Radij rezila	0,2 mm
Vsebina	261142 HB7120-1
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3552 110302