

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7120-1, Velikost: 160404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3552 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	261152 HB7120-1
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160404
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3552 160404