

Garant**VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7130-2, Velikost: 110304****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3553 110304
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Vsebina	261144 HB7130-2
Globina reza $a_{p\ maks}$	1,75 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
število kosov	30

Podatkovni list

Zvrst	HB7130-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3553 110304