

Garant**Eco-držalo za zarezovalno struženje, z dolgim držalom, desno, Širina držala/zareze w: 25/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273862 25/3
GTIN	4045197582102
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od globine zarez 19,5 mm (do širine zarez 3 mm) oz. od globine zarez 24,5 mm (od širine zarez 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670. Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006–319136.

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	36,5 mm
Širina zareze w	3 mm
Globina zareze t_{maks}	21 mm
Funkcijska širina L_4	26,5 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celotna dolžina L	130 mm
Serija	Eco
Širina držala b	25 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Vpenjalni vijak Tip 6	279815 6
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600