

**Garant****VBGT 110301, Zvrst: HU7310**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,1 mm
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110301
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje