

**Garant****eco-držalo za struženje, desno, Širina držala b: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273845 25
GTIN	4045197517449
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

### Primerno za :

Nosilec rezil art. 273881273881 in 273891.

### Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. **317900** – **319886** in nosilci rezil GARANT eco art. **273880** – **273891**. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

z notranjim hlajenjem: da

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Celotna dolžina L: 109 mm

Vijak: 279815 9

## Tehnični opis

Dolžina glave L <sub>1</sub>	20,5 mm
Vijak	279815 9
Širina držala b	25 mm
Celotna dolžina L	109 mm
Serijska	Eco

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	279910
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20