

Garant**Varčno pakiranje RDMW 12T3 MOTN, HB7520, 50 kos****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2149 UNI
GTIN	4069515046701
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT rezkarji za kopirno in plano rezkanje št. 212145–212160.

Vsebina:

50 x 212285 UNI

Napotek:

Vse rezalne obračalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2,5 \text{ mm}$.**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	RDMW 12T3 MOTN
Tip	UNI
Rezalni material	HM
Vsebina	50 kos
Zvrst	HB7520
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	210 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	240 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2149 UNI