

Garant**Eco-držalo za zarezovalno struženje, levo, Širina držala/zareze w: 25/3Lmm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273836 25/3L |
| GTIN | 4045197612199 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine. $12,5 \times w$ (**globina zareze do 37,5 mm**)

Napotek:

Maksimalni \emptyset = omejen \emptyset obdelovanca zaradi izvedbe.

Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670.

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006–319136.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Dolžina glave L_1 | 54 mm |
| Širina zareze w | 3 mm |
| Funkcijska širina L_4 | 26,5 mm |
| Globina zareze t_{maks} | 37,5 mm |
| Celotna dolžina L | 125,5 mm |
| Serija | Eco |
| maksimalni \emptyset | 75 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Širina držala b | 25 mm |
| Vrsta uporabe | levo |
| z notranjim hlajenjem | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| 8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm | 659874 50 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Vpenjalni vijak Tip 6 | 279815 6 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659957 1600 |