

**Garant**
**Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 16/3mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273860 16/3
GTIN	4045197581938
Razred artikla	21W

**Opis**
**Izvedba:**

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

**Napotek:**

Od globine zarez 19,5 mm (do širine zarez 3 mm) oz. od globine zarez 24,5 mm (od širine zarez 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670. Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

**Tehnični opis**

Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave $L_1$	37 mm
Širina zarez $w$	3 mm
Funkcijska širina $L_4$	16 mm
Globina zarez $t_{maks}$	21 mm
Celotna dolžina $L$	84 mm
Serija	Eco
Širina držala $b$	16 mm

Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da
možnost aksialnega zarezovanja	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Vpenjalni vijak Tip 5	279815 5
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600