

Garant**eco-držalo za struženje, levi, Širina držala b: 20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273846 20
GTIN	4045197517470
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

Primerno za :

Nosilec rezil art. 273880 in 273890.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. **317900** – **319886** in nosilci rezil GARANT eco art. **273880** – **273891**. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

z notranjim hlajenjem: da

Dolžina glave L₁: 20,5 mm

Celotna dolžina L: 94 mm

Vijak: 279815 9

Tehnični opis

Vijak	279815 9
Širina držala b	20 mm
Dolžina glave L ₁	20,5 mm
Celotna dolžina L	94 mm
Serijska	Eco

Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9