

Garant**VBGT 110302, Zvrst: HB7310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261222 HB7310
GTIN	4045197696229
Razred artikla	21G

Opis

VBGT 110302 HB7310 Zvrst: HB7310
Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min

Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 110302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje