

Garant**VB.T 160404, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160404 HU7310 Zvrst: HU7310
Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje