

Garant
Držalo za zarezovalno struženje eco, desno, Širina držala/zareze w: 20/3mm


Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273860 20/3 |
| GTIN | 4045197581945 |
| Razred artikla | 21W |

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

Napotek:

Od globine zarez 19,5 mm (do širine zarez 3 mm) oz. od globine zarez 24,5 mm (od širine zarez 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd. Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656 – 273670. Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali GARANT Master eco art. 319006–319136.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Funkcijska širina L_4 | 21,5 mm |
| Širina zarez w | 3 mm |
| Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Dolžina glave L_1 | 36,5 mm |
| Globina zarez t_{maks} | 21 mm |
| Celotna dolžina L | 95,5 mm |
| Serija | Eco |
| Širina držala b | 20 mm |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Vrsta uporabe | desno |
| z notranjim hlajenjem | da |
| možnost aksialnega zarezovanja | ne |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Vpenjalni vijak Tip 6 | 279815 6 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| 8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm | 659874 50 |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm | 659957 1600 |