

Garant**Nosilec rezila eco ravni, desni, Širina zareze w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273880 2
GTIN	4045197517531
Razred artikla	21W

Opis**Uporaba:**

V povezavi z držali GARANT eco art. **273840 – 273846**.

Obseg dobave:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

z notranjim hlajenjem: da

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 21 mm

Vpenjalni vijak: 279815 9

Tehnični opis

Širina zareze w	2 mm
maksimalna globina rezanja t_{maks}	21 mm
Serija	Eco
Vpenjalni vijak	279815 9
Vrsta uporabe	desni
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nosilec rezila

Pribor

Vpenjalni vijak

279910

Vpenjalni vijak Tip 9

279815 9